

品番 : EA761XB-36

品名 : AC100V/ 40W(E17) 照明灯(クリップ式)



販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/25 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



360度回転ヘッドでどこでも照らす!レフランプ使用でスポット照明に最適

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	SPOT-CR40
電源	AC100V	消費電力	40W
クリップくわえ幅	20~25mm	高さ	144mm
セードサイズ	φ68×86mm	コード長	1.5m(中間スイッチ付)
電球	40Wミニレフ球	口金	E17
適合ランプ	LED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで	カラー	ブラック
重量	290g	用途	店舗・インテリア・書斎に

店舗の補助照明や机周りなどに挟んで使用できるクリップ式。

ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。

360°回転ヘッドで上下左右の角度調整可能。

コードを抜かずに点灯/消灯ができる便利な中間スイッチ付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

