

品番 : EA761XB-37

品名 : AC100V/5.5W 照明灯/LED(屋外用)



販売価格	5,560円(税抜) / 6,116円(税込)		
カタログ価格	5,560円(税抜) / 6,116円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	SPOT-LWP301L
電源	AC100V	周波数	50/60Hz
消費電力	5.5W	明るさ	380ルーメン
光色	電球色相当	クリップくわえ幅	角材:最大45mm 丸パイプ: φ25~50mm
高さ	191mm(実測値)	セードサイズ	φ62×96.5mm
コード長	1.5m	電球	LED球(5.5W電球色相当)
防水仕様	IPX5(防噴流形)	使用温度範囲	0℃~40℃
カラー	ブラック	重量	450g

店舗のディスプレイなどに使用できる屋外用LEDランプ。

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)、プラグは防雨形。

丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状。

コードを抜かずに点灯/消灯ができる本体背面スイッチ付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

