

品番 : EA761XB-5

品名 : AC100V/ 16W 照明スタンド/LED(クランプ°式)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

サイズ	約710×95×545mm	セード	約338(W)×95(D)mm
アーム長	約440mm	取付クランプ	20~60mm
本体長	約195mm	重量	約1.4kg(本体のみ)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	16W、0.2W(消灯時)
スイッチ	電源:入/切	光源	昼白色(5000K)
明るさ	800ルーメン(100%点灯時)	調光	5段階(100%、65%、40%、20%、10%)
配光	ハーフ点灯→逆側ハーフ点灯→全灯の繰り返し	演色性	Ra80
JIS照度	JIS AA形相当(配光:全灯、調光:100%時)、JIS A形相当(配光:ハーフ点灯、調光:100%時)	エネルギー消費効率	50.0lm/W
器具全光束	800lm	コード長	電源コード:約1.8m、本体コード:約0.9m

27W蛍光灯スタンド同等の明るさです。
しっかりとした明るさを必要とする大学等の研究室や試験室、また、オフィスやSOHOでもたっぷりの明るさを必要とする方にオススメです。
最近手元が暗いと感じる方にもオススメです。

机の端に取り付けるクランプ式なので、机上を広く使えます。

ハーフ点灯機能を使って、左右どちらにも設置が可能です。

レンズ設計により前後均等に両面配光

ワンクラス上の平行アームによりセードが平行に動くので、セードを動かしても照射面は平行に動きます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.