

品番：EA761XB-53A

品名：AC100V/ 30W(E17) 照明灯(フレキシブル/クリップ°式)



販売価格	3,550円(税抜)／3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜)／3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

電源	AC100V	電球	ミニレフランプ100/110V 30W
口金	E17	コード長	2.1m
高さ	350mm	クリップくわえ幅	15～35mm
重量	500g		
中間スイッチ付			
コードはスケルトン仕様			
セードの直径 (最大部)	約7cm		
アームをどの角度にも自在に曲げられます。			
明るさ	約350ルーメン		
耐トラッキング仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.