

品番：EA761XB-60A

品名：AC100V/ E17 ライト口金(クリップ・中間スイッチ付)



販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)			
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 12:03現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

電源	AC100V	口金	E17
定格消費電力	40Wまで	コード長	1.8m
クリップから トップまでの高さ	最長時:122mm、 最短時91.5mm	アームの付け根か らトップまでの高さ	最長時:92mm、 最短時:55mm
クリップくわえ幅	10～20mm	サイズ	セード: φ30×47(D)mm、 アーム長:65mm(最長時)
中間スイッチ付			
重量	240g	材質	鉄
電球は別売です。 電球は口金E17をご使用下さい。(40W以下)			
口金がE17で40Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用頂けます。			
耐トラッキング仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.