



品番 : EA761XD-21A

品名 : AC100V/11.5W 照明灯/LED(クランプ°式/白)



販売価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-10GW
電源	ACアダプター(付属)	LEDタイプ	LED一体型
セード幅	430mm	アーム長	上:360mm 下:360mm
明るさ	1057lm	光色	昼白色
色温度	5000K	演色性	Ra94・R15
消費電力	11.5W	従来光源相当	白熱150W相当
固有エネルギー消費効率	88.7lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
調光	ソフトスタート調光	取付方法	クランプ (専用上締め角型クランプ)
取付クランプ厚み	45mmまで	コード長	1.8m
重量	1.4kg	材質	鋼、アルミ、樹脂
カラー	ホワイト		

LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム

高演色LED採用によりJIS-AAクラス相当の明るさ

光源が目に入りづらいグレアレスシェード採用
軽くスムーズな動きの平行アーム
自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント
机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
【ソフトスタート機能】 徐々に明るくなります。100～10%無段階調光
【ラストメモリー機能】 次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。
【ダブルクリック100%】 スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.