

品番 : EA761XD-25

品名 : AC100V/10.5W 照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)



販売価格	33,800円(税抜) / 37,180円(税込)		
カタログ価格	33,800円(税抜) / 37,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/10 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2108ページ		



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-S5000NW
セード(mm)	600	アーム長(mm)	上:370 下:370
電源	ACアダプター(付属)	光源	LED/昼白色(5000K)
明るさ	690lm	重量	1.6kg
コード長	1.8m	取付クランプ厚み	10~50mm
全長(mm)	480	材質	アルミ、樹脂
取付方法	クランプ	演色性	Ra90
LEDタイプ	LED一体型	消費電力	10.5W(LED)
固有エネルギー消費効率(LED)	65.9lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
中心直下照度	1800Lx	色	白
機能	ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)		
5段階調光			
調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ			

ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。

大型LED作業灯

白熱灯150W相当

明るさJIS-AAクラス相当

広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナーSpringアーム

専用上締型クランプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.