

品番：EA761XD-38


品名：AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ°式/黒)




販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



Z-108N



Z-108N



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-108NB
サイズ	セード幅: φ190mm セード高: 193mm アーム長: (上)450mm(下)450mm	色	黒
取付方法	クランプ(専用下締め)	取付クランプ厚み	55mmまで
光源	E26 LED電球(昼白色)	色温度	5000K
演色性	Ra80	LEDタイプ	LED電球
従来光源相当	白熱60W相当	調光	非調光
電源	AC100V	定格光束(LED)	624lm
消費電力(LED)	7.2W	固有エネルギー消費効率(LED)	86.6lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1414Lx
コード長	1.9m	材質	鋼、アルミ、樹脂
重量	1.4kg		

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない“使いやすさ”です。

欲しい所に光を届けるセードデザイン

素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部

シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部

使いやすいスイッチ部分

スプリングはシルバー色です。

明るさは、JIS-AAクラス相当

ランプ交換型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.