品番: EA761XD-42

品名: AC100V/472mm 照明灯/LED(卓上式/白)



販売価格	12,800円 (税抜)/14,080円(税込)				
カタログ価 格	12,800円(税抜)/14,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2109ページ				



















仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-8NW
取付方法	ベースタイプ	サイズ	セード幅:160×118mm 全高:472mm
光色	LED 昼白色	色温度	5000K
演色性	Ra90	LEDタイプ	LED一体型
従来光源相当	白熱灯60相当	調光	ソフトスタート調光
電圧	100V	電源	ACアダプター(付属)
定格光束(LED)	702lm	消費電力(LED)	8W
固有エネルギー消費効 率(LED)	87.8lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
材質	鋼、アルミ、樹脂	重量	1.3kg

薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。

シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ

小さな光源でも広範囲に光が拡がります。

肌色がキレイに見える高演色LED。 高品位な光が、リラックスした気分を誘います。

明るさJIS-Aクラス相当

卓上型

【機能】

- ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)
- ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
- ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.