

品番：EA761XD-43

品名：AC100V/474mm 照明灯/LED(卓上式/USB充電付)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)			
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/18 05:54現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2109ページ			



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-G4000USBW
セード長(mm)	112.5	電源	AC100V
光源	白色LED	明るさ	426lm
高さ	474mm	重量	1.2kg
コード長	0.8m	機能	・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100～30%無段階調光) ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。) ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
ベース長(mm)	159	全長(mm)	474
材質	鋼、樹脂	取付方法	置き型
色温度	4000K	演色性	Ra90
LEDタイプ	LED一体型	電圧	100V専用
消費電力(LED)	5.7W	固有エネルギー消費効率(LED)	74.9lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1296lx

上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。
シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出
アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造
角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状
スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)
メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。
白熱灯40W相当
卓上型(ベース型)
高演色LED採用

代替品

	品番 EA761XL-6 コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.