

品番：EA761XE-121A

品名：AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ° /ケース付)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 4,300円(税抜)／ 4,730円(税込)       |      |    |
| カタログ価格  | 4,300円(税抜)／ 4,730円(税込)       |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/31 06:14現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 2057ページ                      |      |    |



手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

|                   |            |           |                 |
|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| ＜セット内容＞           | LEDライト+ケース | アダプター(入力) | AC100V(50/60Hz) |
| アダプター(出力)         | DC9V 300mA | 電球        | ハイパワー白色LED3灯    |
| 明るさ               | 270ルーメン    | サイズ       | 310×114×77mm    |
| 重量                | 440g       | クリップくわえ幅  | 60mm            |
| 振れきアームサイズ         | φ9×130mm   | ビーム角      | 35°             |
| 色温度               | 6000K      | スイッチ      | 頭部及び中間手元スイッチ    |
| LEDタイプ            | ハイパワーLED   | アダプター(入力) | AC100V 50/60Hz  |
| 中間スイッチ付           |            |           |                 |
| アダプターコード長         | 2m         | 電源コード長    | 1m              |
| プラスチックケース         | 有          | 全長        | 310mm           |
| クリップ式LEDライト       |            |           |                 |
| ケースは中身が見やすいクリアタイプ |            |           |                 |

代替品

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



品番 EA761XE-21  
コメント プラスチックケース無し

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.