

品番 : EA761XE-21

品名 : AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ°式)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/31 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

サイズ	310×114×77mm	重量	440g
明るさ	270ルーメン	LEDチップ	3灯
発光部直径	約5cm	アダプター(入力)	AC100V 50/60Hz
アダプター(出力)	DC9V 300mA	アダプターコード長	2m
電源コード長	1m	ビーム角	35°
LEDタイプ	ハイパワーLED	平均演色評価数(RA)	>72
LED寿命(明るさ70%)	約30,000時間	色温度	5600-7000K
スイッチ	頭部及び中間手元スイッチ	振れきアーム外径/長さ	10mm/約130mm
クリップ式LEDライト			
クリップくわえ幅	60mm		
中間スイッチ付			
プラスチックケース	無	全長	310mm

