

品番 : EA761XE-26

品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 415 (2026/01/14 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



手元を照らす作業に最適なライトです

### 仕様

サイズ	65x7x6cm	重量	500g
材質	鉄	明るさ	270ルーメン
LEDチップ	3灯	発光部直径	約5cm
アダプター(入力)	AC100V 50/60Hz	アダプター(出力)	DC9V 300mA
アダプターコード長	2m	電源コード長	1m
ビーム角	35°	LEDタイプ	ハイパワーLED
平均演色評価数(RA)	>72	LED寿命(明るさ70%)	約30.000時間
色温度	5600-7000K	スイッチ	頭部(LED後部)
フレキシブルアーム外径 /長さ	10mm/約480mm		
クランプ式			
取付クランプ厚み	55mm		

### 代替品

	品番	EA761XE-51
--	----	------------



コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.