品番: EA761XE-26

品名: AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)



販売価格	4,500円(税抜)/4,950円(税込)				
カタログ価 格	4,500円(税抜)/4,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 424 (2025/11/22 18:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2108ページ				



ーー 手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

サイズ	65x7x6cm	重量	500g		
材質	鉄	明るさ	270ルーメン		
LEDチップ	3灯	発光部直径	約5cm		
アダプター(入力)	AC100V 50/60Hz	アダプター(出力)	DC9V 300mA		
アダプターコード長	2m	電源コード長	1m		
ビーム角	35°	LEDタイプ	ハイパワーLED		
平均演色評価数(RA)	>72	LED寿命(明るさ70%)	約30.000時間		
色温度	5600-7000K	スイッチ	頭部(LED後部)		
フレキシブルアーム外径 /長さ	10mm/約480mm				
クランプ式					
取付クランプ厚み	55mm				

代替品

品番 EA761XE-51





株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.