

品番 : EA761XE-51

品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 184 (2026/01/14 20:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯

仕様

電源	AC100~250V	電球	LEDチップ1灯
全長	480mm	重量	480g
取付クランプ厚み	55mm	コード長	1.8m
明るさ	強:490ルーメン 弱:280ルーメン		

クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯

フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能

しっかり固定できるクランプ式

タッチスイッチタイプ

代替品

	品番 EA761XB-186 コメント 明るさ:410ルーメン
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.