

品番 : EA761XE-51

品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ°式)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,900円(税抜) / 5,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,900円(税抜) / 5,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 175 (2026/03/04 13:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2057ページ | | |



フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯

仕様

| | | | |
|----------|------------------------|------|----------|
| 電源 | AC100~250V | 電球 | LEDチップ1灯 |
| 全長 | 480mm | 重量 | 480g |
| 取付クランプ厚み | 55mm | コード長 | 1.8m |
| 明るさ | 強:490ルーメン 弱:280ルーメン | | |

クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯

フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です

しっかり固定できるクランプ式

タッチスイッチタイプ

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA761XB-186 コメント 明るさ:410ルーメン |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.