

品番 : EA761XF-1AA


品名 : AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付)



販売価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/14 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2059ページ		



340
ルーメン



仕様

メーカー	カネテック	型番	ME-3KJ
明るさ	340ルーメン	吸着力	80kgf
電源	AC100V	電球	7.3W LED球
口金	E26	高さ	387mm
重量	1.5kg	コード長	1.6m
材質	難燃性樹脂、鉄、磁石		

マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。

加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。

工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。

集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。

直進性の高い光で、水中の切断状況が見やすい。

マグネットベースは強力タイプのため、安全性に優れ場所を取りません。

LED電球専用に最適設計されており、照明部が非常にコンパクトな形状になっています。

※付属品以外の電球のご使用はお控えください。

※本品には白熱電球と電球型蛍光灯は使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.