


品番 : EA761XG-1

品名 : AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグ ネット付)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 02:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2059ページ		



#### 仕様

メーカー	ノガ・ウォーターズ (NOGA)	型番	ME1000
吸着力	80kgf (オンオフ切替マグネット)	電源	AC100V
電球	60W白熱灯(上限100W)	口金	E26
高さ	473mm	重量	1.5kg
コード長	1.6m		

電球は別売です。

フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在

平面、曲面を問わず、吸着します。

口金がE26、電圧100V、電力100W以下であれば、どの電球でも使用できます。

防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐ事ができます。

耐油性の電源コードにより作業現場で広くお使い頂けます。

スタンドはマグネット式で永久磁石のも関わらず切替えレバーの操作によって着脱の切替ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

