

品番：EA761XH-22

品名：AC100V/440mm 照明灯/LED(マグ ネット付)



販売価格	17,100円(税抜)／ 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 07:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CME-LED309A
用途	・旋盤やフライス加工時の対象物の確認に ・金属の磨き工程など、長時間の対象物の確認作業に	明るさ	600lm
電球	LED球7灯	色温度	電球色:約3000K
電源	AC100V (50/60Hz兼用)	消費電力	6.75W
吸着力	784N(80kgf)	コード長	1.6m
高さ	440mm	重量	1.6kg
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。			
乱反射を抑える機能などにより、光沢面や微細な物・微妙な色合いの確認用に優れています。			

代替品

	品番 EA761XN-1B コメント 違い:明るさ、全長など
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.