

品番：EA761XL-17

品名：LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用)



販売価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
カタログ価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1857ページ		



テレビ電話や動画配信に きれいに映る自撮り用LEDライト+スタンド

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-STN2BK
サイズ(W×D×H)mm	260×240×592	重量(g)	420
電源	5V DC USB	消費電力	10W
明るさ	最大500LM	色温度	2700～5600K(±200K)
LED灯数	120 (60 for each white light)	調整	無段階調節
カメラ取り付けネジ	1/4インチネジ	USBケーブル	約1.8m

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。

高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色～暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。

付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。

スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。

スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。

LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。

モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。

1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。

LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.