

品番：EA761XL-18

品名：LEDリングライト(クリップ式/WEBカメラ用)



販売価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)			
カタログ価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/15 15:26現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1932ページ			



クリップ式でどこでも挟める。顔の色合いや手元を明るくできるクリップ式LEDリングライト。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LED-CLP2UW
電源	DC5V	消費電力	約5W
色温度	3500～8500K	点灯時間	約1.5時間(明るい)～約2時間(暗い)
コネクタ	micro USB	LED寿命	約20000時間
クリップ使用範囲	約3～32mm	光束	白色:最大100ルーメン、暖色:最大80ルーメン、中間色:最大90ルーメン
調色	3段階(白色、暖色、中間色)	充電時間	約2時間
ケーブル長	1m	サイズ	127(W)×24(D)×165(H)mm
重量	約80g	付属品	USBケーブル(1m)

ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。

取り付けはクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取り付け可能です。
丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。
ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。
フリマアプリに出品する商品やYouTubeに投稿する動画の撮影時に被写体を明るく照らすことができます。
光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。
常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。
360°回転や上下の角度調節が可能です。
充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。 ※ライトの光を近距離で人や動物の目に向けないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※スマートフォンやノートパソコンなどにクリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面/ディスプレイにあたる場合がございます。予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.