

品番 : EA761XL-22A

品名 : AC100V/11W デスクスタンド/LED



販売価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/28 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDL-501RN
電源	AC100V	光源	LED(昼白色)
明るさ	550lm	高さ	350~450mm
セード長(mm)	345	重量	1.4kg
コード長	1.8m	調光	無段階
演色性	Ra85	付属品	電源アダプター 固定ねじ1本 マグネット式スマホスタンド
JIS照度	AA形準拠	材質	ABS樹脂
定格消費電力	電源アダプター含む: 11.0W ランプ本体のみ: 9.2W	USB出力	DC5V1.2A
待機時消費電力	0.4W		

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。

マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。

明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。

ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。

光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。

折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。

日本国内専用

【スマートフォンを置けるスタンド付き】  
スマートフォンを活用した動画学習時に大活躍。  
長時間使用するときも快適にお使いいただけます。

【充電ができるUSBポート付き】  
スマートフォンを使用しながら充電可能。  
バッテリー残量を気にせず使用できるので、集中して作業できます。

【特殊レンズとまぶしさガードで目を守る】  
光を1点に集め、直接目に入りにくくする特殊レンズを採用。  
更に、まぶしい光源から目を守るアイリス独自のガード設計で、まぶしさをカット。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.