品番: EA761XL-6

品名: AC100-240V/15W デスクスタンドLED(USB)



販売価格	<b>5,710円</b> (税抜) / 6,281円(税込)				
カタログ価 格	5,710円(税抜)/6,281円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/08 13:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2109ページ				



調光4段階、調色3段階、常夜灯モード搭載!USBポート付きLEDデスクライト

## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	AS-LED11
電源	専用ACアダプター: 入力 AC100~240V 50/60Hz 0.6A 出力 DC24V 0.75A USB給電ポート: 定格出力 DC5V 1.2A	消費電力	15W(最大時)
光源	LED (昼光色/白色/電球色(3段階調色))	明るさ	600Im ※白色点灯最大時 1200Ix(測定高40cm) ※白色点灯 最大時 JIS A形相当(測定高40cm) ※白 色点灯最大時
高さ	380mm	セード長(mm)	112
付属品	専用ACアダプター	コネクタ形状	USB Aタイプ(メス)
ポート数	1	USBケーブル長	約1.8m
重量(g)	約1kg (本体のみ)		

軽く触れるだけで点灯・消灯、調光・調色できる4種類のタッチセンサースイッチ式

調光4段階、調色3段階、常夜灯モード搭載

※常夜灯モードは眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯します。

モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.