

品番 : EA761XL-6

品名 : AC100-240V/15W デスクスタンドLED(USB)



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2059ページ		



調光4段階、調色3段階、常夜灯モード搭載! USBポート付きLEDデスクライト

### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	AS-LED11
電源	専用ACアダプター: 入力 AC100~240V 50/60Hz 0.6A 出力 DC24V 0.75A USB給電ポート: 定格出力 DC5V 1.2A	消費電力	15W(最大時)
光源	LED (昼光色/白色/電球色(3段階調色))	明るさ	600lm ※白色点灯最大時 1200lx(測定高40cm) ※白色点灯最大時 JIS A形相当(測定高40cm) ※白色点灯最大時
高さ	380mm	セード長(mm)	112
付属品	専用ACアダプター	コネクタ形状	USB Aタイプ(メス)
ポート数	1	USBケーブル長	約1.8m
重量(g)	約1kg (本体のみ)		

軽く触れるだけで点灯・消灯、調光・調色できる4種類のタッチセンサースイッチ式

調光4段階、調色3段階、常夜灯モード搭載

※常夜灯モードは眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯します。

モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.