

品番：EA761XP-2

品名：φ600x85mm LEDシーリングライト(10畳用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,100円(税抜) / 61,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,100円(税抜) / 61,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/08/03 08:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2112ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|-------|-----------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC48100 |
| 明るさ | 4899lm | サイズ | φ600×85mm |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 39.6W |
| 光色 | 電球色(2700K)・昼光色(6500K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 10段階 | 重量 | 4.2kg |
| 付属品 | アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本 | 適用床面積 | ~10畳 |
| 光源 | LED | | |

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。

キレイコート仕様(パネル)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

おまかせ機能付

LED交換不可

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.