品番: EA761XP-22

品名: φ 600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/10畳用)



販売価格	<b>37,400円</b> (税抜)/ 41,140円(税込)				
カタログ価 格	37,400円(税抜)/41,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/24 21:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2113ページ				





## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC41120
, ,,	v v v v = v v (i dilacellie)	<u> </u>	20011120
適用床面積	~10畳	光源	LED
明るさ	4899lm	消費電力	30.6W(明るさアップモード時:39.8 W)
サイズ	φ600×90mm	電源	100V(50/60Hz)
光色	電球色(2700K)·昼光色(6500K)	光源寿命	40,000時間
調光	5段階	重量	2.6kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用 木ねじ×2本、リモコン、リモコンボック ス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池 ×2本		

シンプルな薄型デザインです。

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

虫・ホコリの入りにくい構造

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

LED交換不可

## 代替品



**品番** EA761XP-23

コメント 10畳用→12畳用の違い

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.