


品番：EA761XP-27

品名：500x500x140mm LEDシーリングライト(8畳用)



販売価格	28,800円(税抜) / 31,680円(税込)		
カタログ価格	28,800円(税抜) / 31,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC35111
適用床面積	~8畳	光源	LED
明るさ	4150lm	消費電力	32W(明るさアップモード時:38.5W)
サイズ	500×500×140mm	電源	100V(50/60Hz)
光色	電球色(2700K)・昼光色(6500K)	光源寿命	40,000時間
調光	5段階	重量	1.9kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本		

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。

壁スイッチ切替(普段↔常夜灯)

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

虫・ホコリの入りにくい構造

明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

LED交換不可

代替品



品番 EA761XP-33A
コメント 形状、明るさ、サイズの違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.