

品番 : EA761XP-32

品名 : φ450x109mm LEDシーリングライト(8畳用)



販売価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 17:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2113ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC31104
畳数	~8畳	明るさ	4299lm
サイズ	φ450×109mm	電源	AC100V
消費電力	32W	光色	電球色～昼光色 (2700～6500K)
光源寿命	40,000時間	調光	リモコンで5～100%
重量	1.2kg	アクリルカバー	乳白つや消し
明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 38.4W	付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本

天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・減)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.