

品番 : EA761XP-33A

品名 : φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)



販売価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2113ページ		



手元まで明るく照らす「明るさアップモード」搭載で細かな作業がしやすい

### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC41104K
畳数	~10畳	明るさ	4899lm
サイズ	φ500×122mm	電源	AC100V
消費電力	36.3W	光色	電球色～昼光色 (2700～6500K)
光源寿命	40,000時間	調光	リモコンで5～100%
重量	1.4 kg	アクリルカバー	乳白つや消し
明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 43.7W	付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本

天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF

リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

広めの個室やリビングにおすすめのφ500mm。

リモコンで〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.