

品番：EA761XP-36

品名：φ450x109mm LEDシーリングライト(6畳用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 20:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2061ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-----------|--------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC2113D |
| 畳数 | ~6畳 | 光源 | LED |
| 明るさ | 3699lm | 消費電力 | 27.7W |
| サイズ | φ450×109mm | 電源 | AC100V |
| 光色 | 昼光色(6200K Ra83) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | リモコンで5~100% | 重量 | 1.2kg |
| アクリルカバー | 乳白つや消し | 明るさアップモード | 約6200K、明るさ約120% 33.2W |
| 付属品 | 【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本 | | |

天井直付型、リモコン調光・カチットF

壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。

リモコン(く明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・減)

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.