

品番 : EA761XP-39

品名 :  $\phi 500 \times 117\text{mm}$  LEDシーリングライト(12畳用)



販売価格	20,900円(税抜)／22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜)／22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2113ページ		



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC5113D
畳数	~12畳	明るさ	5499lm
サイズ	$\phi 500 \times 117\text{mm}$	電源	AC100V
消費電力	40.6W	光色	昼光色(6200K)
付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本	光源寿命	40,000時間
調光	リモコンで5~100%	重量	1.6kg
消費効率	135.4lm/w	アクリルカバー	乳白つや消し
明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 33.2W		
Ra83			
LED交換不可			
天井直付型、リモコン調光・カチットF			

専用リモコン送信器同梱

LED内蔵、電源ユニット内蔵

壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。

リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・減)

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

#### 代替品



品番 EA761XP-39A

コメント 変更点:器具高さ

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.