

品番：EA761XP-39A

品名：φ500x122mm LEDシーリングライト(12畳用)



販売価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 11:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



手元まで明るく照らす「明るさアップモード」搭載で細かな作業がしやすい

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC5113DK
畳数	~12畳	光源	LED
明るさ	5499lm	消費電力	40.6W
サイズ	φ500×122mm	電源	AC100V
光色	昼光色(6200K Ra83)	光源寿命	40,000時間
調光	リモコンで5~100%	重量	1.4 kg
アクリルカバー	乳白つや消し	明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 49.6W
付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本		

天井直付型、リモコン調光・カチットF

壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。

リモコン(く明るさアップ(全灯長押))・全灯・普段・常夜灯・滅)

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.