品番: EA761XP-39A

品名: φ500x122mm LEDシーリングライト(12畳用)



販売価格	22,200円 (税抜)/ 24,420円(税込)				
カタログ価 格	22,200円(税抜)/24,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 15:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)





手元まで明るく照らす「明るさアップモード」搭載で細かな作業がしやすい

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC5113DK		
畳数	~12畳	光源	LED		
明るさ	5499lm	消費電力	40.6W		
サイズ	φ500×122mm	電源	AC100V		
光色	昼光色(6200K Ra83)	光源寿命	40,000時間		
調光	リモコンで5~100%	重量	1.4 kg		
アクリルカバー	乳白つや消し	明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 49.6W		
付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本				
天井直付型、リモコン調光・カチットF					

文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

LED内蔵、電源ユニット内蔵

虫・ホコリの入りにくい構造

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.