

品番：EA761XS-12A

品名：φ709x133mm シーリングライト(12畳用)



販売価格	70,300円(税抜) / 77,330円(税込)		
カタログ価格	70,300円(税抜) / 77,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/09 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型式	HH-LC715A
適用畳数	～12畳用	電源	AC100V(50/60Hz)
光源	LED	光色	昼光色(6,500K・Ra83)、 電球色(2,700K・Ra83)
光源寿命	40,000時間(光束維持率:70%)	固有エネルギー消費効率	勉強モード:5,499lm・51W(107.8lm/W)(定格値)、 普段モード:5,000lm・46W(108.7lm/W)(昼光色100%点灯の場合)
調光	約5%～100%(リモコン使用時のみ) 連続調整可能	調色	昼光色から電球色に連続で調節できます。
消費電力	普段のあかり時:46W、 勉強のあかり時:51W、 くつろぎのあかり時:7.6W、 シアターのあかり時:4.5W	取付可能場所	水平天井専用
サイズ	φ709×133mm	重量	4.7kg
付属品	取付用アダプタ×1個、リモコン×1個、 リモコン用電池(単3電池×2本)、リモコンボックス×1個、取付ねじ×2本		

お好みの場所を照らすあかり「トリプルスポット」搭載

生活シーンに合わせて多彩なあかりを演出、「勉強」「くつきり」「シアター」「普段」

畳数基準内で最大光量の明るさ			
壁スイッチ	全灯→普段→常夜灯		
アクリルカバー(乳白つや消し・キレイコート)			
文字くっきり光			
虫ブロック			
カチットF取付方式			
スポット光(美ルック)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.