

品番：EA761XS-18

品名：φ350x91mm シーリングライト(4.5畳)



販売価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
カタログ価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CLM-28LD
明るさ	2,800lm	サイズ	φ350×91mm
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	28.0W
光色	電球色(3,000K)	光源寿命	40,000時間
調光	10段階	重量	850g
演色性	Ra80	適用畳数	~4.5畳用
待機電力	0.5W	発光効率	100.0lm/W
使用場所	室内用	機能	リモコン 調光:10段階 明かりメモリ おやすみタイマー:10分、30分
材質	ポリプロピレン	付属品	リモコン ※電池は付属していません。 取付用スペーサー(角・丸)

シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。

小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。

調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

おやすみタイマー（10分、30分）を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。


工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

リモコンで簡単に操作ができます。

ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。

色がより自然に見える演色性を実現しました。

代替品

	<p>品番 EA761XS-17A コメント 変更点: サイズ、明るさなど</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.