

品番 : EA761XS-2E

品名 : φ450x104mm シーリングライト(12畳用)



販売価格	8,390円(税抜) / 9,229円(税込)		
カタログ価格	8,390円(税抜) / 9,229円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/25 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	CEA12D-7.0
明るさ	5200lm	サイズ	φ450×104mm
適用畳数	12畳用	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	34.7W	光色	昼光色相当(6500K)
光源寿命	40,000時間	調光	10段階、常夜灯(2段階)
重量	1.0kg	演色性	Ra85
付属品	取付用スペーサー(角・丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4電池×1本、ねじ×2本		

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。

今ある照明から簡単に取り換える可能で、工事・工具も不要です。

【薄型コンパクトデザイン】

厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に

【美しく、自然な明かり】

天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。

色が自然に見える演色性Ra85

タイマーで消灯させる:リモコンで切タイマーを設定すると、次第に暗くなり30分後に消灯します。

付属のリモコンで簡単操作できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.