

品番：EA761XS-32B

品名：φ160x 59mm シーリングライト(コンパ° 外)



販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/31 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL12N-MCHL
電源	AC100V	消費電力	10W
定格電流	0.18A	サイズ	φ160×59mm
光色	昼白色	明るさ	1200lm
使用場所	屋内用	演色性	Ra80
光源寿命	40000時間	商品重量	203g
取付対応ローゼット	【角型・丸型引掛シーリング/ローゼット】 ・角型引掛シーリング ・丸型引掛シーリング ・フル引掛ローゼット ・丸型フル引掛シーリング 【埋込引掛ローゼット】 ・埋込ローゼット(耳なし) ・埋込ローゼット(耳つき)		
廊下や階段、トイレなどに最適です。			

代替品

品番	EA761XS-37B
コメント	φ160x54mm/コンパ° 外・センサ付/900lm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.