

品番：**EA761XS-38B**

品名：φ200x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/昼白色)



販売価格	5,820円(税抜) / 6,402円(税込)		
カタログ価格	5,820円(税抜) / 6,402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL20NMSMCHL
重量(g)	340g	材質	鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	17.1W
明るさ	2000lm	光色	昼白色
色温度	5000K	光源寿命	40000時間
サイズ	φ200×54mm	定格入力電流	0.31A
演色性	Ra80	センサー感知範囲	2.4m高さで直径4.0(80°)
点灯時間	約90秒(人感センサー動作時)		

人感センサー付

玄関、洗面所、キッチン、物置におすすめです

小型タイプ

少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。

コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。

長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

【人感センサー付き】

人を感知して自動でON/OFF。

離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし！

【専用ローゼットアダプターで取り付け簡単!】

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

■昼白色

太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。

洗面所、クローゼット等。

【電気代がお得!】

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.