品番: EA761XS-3D

品名: φ393x85mm シーリングライト(8畳用)



| 販売価格 | 9,030円(税抜)/9,933円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 9,030円(税抜)/9,933円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/24 22:38現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログ ページ | | | | | |



















仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | CEA8DL-5.0Q |
|-------|------------------------|------|---|
| 適用床面積 | ~8畳用 | 明るさ | 4000lm(最大点灯時) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 30W |
| 光源寿命 | 40,000時間 | 調光 | 10段階、常夜灯(2段階) |
| 調色 | 11段階 | 光色 | 電球色~昼光色相当 |
| サイズ | φ393×85mm | 重量 | 1kg |
| 材質 | ポリプロピレン、鋼板 | 付属品 | 取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー ×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ね じ:2本 |

今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。

シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。

色がより自然に見える演色性Ra85

リモコンで簡単操作

【薄型コンパクトデザイン】

厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に

【美しく、自然な明かり】

天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。

【おやすみタイマー】

切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。

【明るさ切替10段階】

様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。

【光の色調節11段階】

温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。

【メモリ点灯機能】

前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

【節電モード】

30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.