

品番 : EA761XS-46

品名 : $\phi 125 \times 52\text{mm}$ シーリングライト(コンパクト・センサー付)



販売価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
カタログ価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2112ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL6LMS-MCHL
明るさ	約600lm	サイズ	$\phi 125 \times 52\text{mm}$
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	5.4W
光色	電球色(3,000K)	光源寿命	40,000時間
入力電流	0.1A	演色性	Ra80
使用場所	室内用	重量	170g
材質	鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート	センサー感知範囲	2.4m高さで直径4.0(80°)
点灯時間	約90秒(人感センサー動作時)		

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。

離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!

新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。

コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。

長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

■電球色

温かみのある、光。リラックスしたい空間に。

キッチン、トイレ等。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

※こちらの商品は「人感センサー」と「常時点灯」の切り替え不可となっております。

予めご了承くださいませ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.