

品番：EA761XS-5

品名：φ580x120mm シーリングライト(14畳用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/18 20:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2061ページ | | |

仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|------|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | CL14D-5.1CF |
| 明るさ | 5,800lm | サイズ | φ580×120mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 適用畳数 | 14畳用 |
| 光色 | 昼光色 | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 10段階+常夜灯 | 重量 | 1.7kg |
| 消費電力 | 42W | 機能 | 明かりメモリ 切タイマー:10分、30分 留守番機能 点灯タイマー チャンネル切替 |
| 付属品 | リモコン リモコンホルダー 取り付け用スペーサー(角・丸) | 演色性 | Ra85 |

| | | | |
|--|---------------------------------|------|-----------------------------|
| | 単3形乾電池:2本 ネジ:2本 取扱説明書、保証書 | | |
| 待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 138.0lm/W |
| 材質 | ポリプロピレン、鋼板、ナイロン | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 | | | |
| 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立つ留守番機能付 | | | |
| シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 | | | |
| 新技術のメタルサーキットを採用し、明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。 | | | |
| リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリ設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。 | | | |
| おやすみタイマー付き…設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 | | | |
| るすばん機能…留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | | | |
| 点灯タイマー…好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 | | | |
| ※海外ではご使用いただけません。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|------------|
|  | 品番 | EA761XS-6A |
| | コメント | 変更点:サイズ |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.