品番: EA761XS-5

品名: φ580x120mm シーリングライト(14畳用)



| 販売価格        | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込)           |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 15,300円(税抜)/16,830円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 22:38現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 2112ページ                             |      |   |  |  |



## 仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)               | 型番   | CL14D-5.1CF   |
|------|-------------------------------------|------|---|
| 明るさ  | 5,800lm                             | サイズ  | φ 580×120mm   |
| 電源   | AC100V(50/60Hz)                     | 適用畳数 | 14畳用  |
| 光色   | 昼光色                                 | 光源寿命 | 40,000時間  |
| 調光   | 10段階+常夜灯                            | 重量   | 1.7kg   |
| 消費電力 | 42W                                 | 機能   | 明かりメモリ<br>切タイマー:10分、30分<br>留守番機能<br>点灯タイマー<br>チャンネル切替 |
| 付属品  | リモコン<br>リモコンホルダー<br>取り付け用スペーサー(角·丸) | 演色性  | Ra85  |

|      | 単3形乾電池:2本<br>ネジ:2本<br>取扱説明書、保証書 |      |                                 |
|------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| 待機電力 | 0.5W                            | 発光効率 | 138.0lm/W                       |
| 材質   | ポリプロピレン、鋼板、ナイロン                 | 注意   | 付属電池はテスト電池ですので新しい<br>電池をご購入下さい。 |

メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立つ留守番機能付

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。

新技術のメタルサーキットを採用し、明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。

リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。

おやすみタイマー付き…設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。

るすばん機能…留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。

点灯タイマー…好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。

※海外ではご使用いただけません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.