

品番：EA761XS-56

品名：φ206x 37mm シーリングライト(薄型/昼白色)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,810円(税抜) / 5,291円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,810円(税抜) / 5,291円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 08:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2062ページ | | |



カタログ訂正 25/10/27 中帯部:(誤)昼光色(5000K)→(正)昼白色(5000K) (No.56, No.57 9046)

仕様

| | | | |
|------|------------------------|------|-----------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | SCL20N-UU |
| 明るさ | 約2,000lm | サイズ | φ206×37mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 24W |
| 光色 | 昼白色 | 色温度 | 5,000K |
| 入力電流 | 0.41A | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 演色性 | Ra80 | 使用場所 | 室内用 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 400g |

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。

玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。

長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

圧迫感が無く、空間が広く感じられます。

天井まで光が広がり、明るくキレイに照らします。

さらに!明るさUPで、光がより広範囲に広がります。

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

■昼白色

太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。

洗面所、クローゼット等。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.