品番: EA761XS-86A

品名: φ 580x120mm LEDシーリングライト(音声操作/6畳用)



販売価格	<b>16,300円</b> (税抜)/ 17,930円(税込)				
カタログ価 格	16,300円(税抜)/17,930円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 14:17現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					











## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CL6DL-5.11CFV
明るさ	3,300lm	サイズ	φ 580×120mm
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	約27.5W(最大点灯時)
光色	電球色~昼光色相当	光源寿命	40,000時間
調光	10段階、常夜灯(2段階)	調色	11段階
重量	1.8kg	適用畳数	~6畳用
演色性	Ra85	待機電力	1.0W
発光効率	120.0lm/W	材質	ポリプロピレン
機能	●リモコン 調光/調色:10/11段階 明かりメモリ:お好みの明るさを記憶 おやすみタイマー:10分、30分後に消 灯	付属品	取付用スペーサー(角·丸) リモコン1台 単3アルカリ電池2本 リモコンホルダー1個 ねじ2本

るすばん機能:自動点灯、消灯を毎日 繰り返す 点灯タイマー:設定した時刻に点灯

シーン選択:シーンに合ったあかりで点

灯

●ダイレクト音声操作

音声操作シーリングライト。

声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!

取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。

声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。

面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。

工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。

帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.