品番: EA762CF-33B

品名: A4/S型 スプリングファイル



販売価格	<b>785円</b> (税抜)/864円(税込)					
カタログ価 格	785円(税抜)/864円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/10 05:31現在)					
商品入数	1	販売単位	₩			
カタログページ	1874ページ					











## 仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	10733
表紙	紺ファイバー貼り・縁金具・角金具付	芯材	再生紙
収容枚数	300枚(30mm厚)	サイズ	226(W)×36(D)×307(H)mm
重量	290g	入数	1冊

A4判S型

角金具付

表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。

マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

二重のスプリングで耐久力抜群。書類をゆるみなく確実にホールドします。

一重のスプリングものに比べて約4~5倍の伸縮強度があります。

ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。

縁金具・角金具によって補強されています。

## 株式会社エスコ