品番: EA762CF-34B

品名: A4/S型 スプリングファイル



販売価格	1,080円(税抜)/1,188円(税込)				
カタログ価 格	1,080円(税抜)/1,188円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/03 00:41現在)				
商品入数	1	販売単位	₩		
カタログページ	1874ページ				







仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	12601
収容枚数	250枚(25mm厚)	入数	1冊
サイズ	226(W)×45(D)×307(H)mm	表紙	ファイバー貼(紺)・縁金具・クリップとじ 具
材質	再生紙		

A4判S型

スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。

マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.