

品番：EA762CL-92

品名：A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ブルー)



販売価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 14:35現在)		
商品入数	1	販売単位	冊
カタログページ			



仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	10866
収容枚数(とじ厚)	300枚 (30mm)	サイズ(mm)	307×245×50
カラー	ブルー	材質	表紙: 布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材: 再生紙
A4判S型			
引出し穴付			
心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。			
書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。			
表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。			
大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。			

代替品

	品番 EA762CL-201 コメント 両開き、材質やサイズが異なります
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.