


品番 : EA762EC-4

品名 : 620x1045mm デスクマット



販売価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
カタログ価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1843ページ		



カタログ訂正

25/09/05 表面抗菌加工ではございません。(9049 No.56)

デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディに

#### 仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	25564
サイズ	620×1045mm	適応天板サイズ	6号(1060(W)×635(D)mm)
厚さ	透明マット:1.8mm グリーンマット:2.0mm	材質	透明マット:再生軟質塩化ビニール グリーンマット:発泡ポリエチレン

旧JISデスク用

コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された塩ビ製のデスクマットです。

光沢仕上

グリーン下敷マット付

グリーン購入法適合品

※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

