品番: EA762HC-32A

品名:20枚用 軽とじホッチキス(ブラック)



販売価格	1,150円 (税抜)/1,265円(税込)				
カタログ価 格	1,150円(税抜)/1,265円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/05 05:41現在)				
商品入数	1	販売単位	箱		
カタログページ					

















仕様

メーカー	マックス (MAX)	型番	HD-10TL(P)
とじ枚数	2~20枚	とじ奥行(最大)	53mm
全長	110mm	カラー	ブラック
針装てん数	150本	サイズ(W×D×H)mm	30×110×62
重量(g)	150	再生材使用率	92%
針サイズ	10号	針装てん方式	ワンタッチオープン方式
とじ方式	メガネクリンチ	とじ口寸法	15mm

ワンタッチオープン方式

「可変倍力機構」により、全高を約23%おさえつつ(メーカー比)、「軽とじ」と「握りやすさ」、「広いとじ口」、「深い奥行」を実現!

握りやすいハンドルカバー 反りをもたせたハンドルカバー形状が指にフィット! 握りやすいフォルムを追求。 長時間使用にも疲れにくい。

広いとじ口:15mm

本体の高さはできる限りおさえ、しかし差し込み口の間口はより広く!

とじたい箇所の視認性アップ、作業効率がグンと向上!

深いとじ奥行:53mm

多種多様なとじ方に対応する、圧倒的に深いとじ奥行き。

キワとじ:5mm

ヘッド部をブリスタパックに突き当ててキワをとじられる先端5mmを実現。

耐久性:約3倍(メーカー比)

耐久性を重視した丈夫な機構設計。ヘビーユースや多種多様なとじ方に対応する堅牢性を実現。

針の3連装てんを実現したロングマガジン。

150回連続でとじ作業ができ、針装てんの手間を軽減。

1台あたり約13gのプラスチックごみを削減 パッケージにプラスチックを使用していません。(紙箱)

<特長>

使いやすく!疲れにくく!丈夫で長持ち!を徹底的に追求した「新感覚の軽とじホッチキス」が生まれました。「とじる」の匠、MAXならではの高品質・高機能、加えて、スタイリッシュなフォルムとカラーリングを実現。だから、文具として、さらには道具としても長くお付き合いできるグッドパートナーです。 プロスペック搭載の新ホッチキスを、今日からぜひご活用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.