

品番：EA762HC-33

品名：20枚用 軽とじホッチキス(グリーン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 19:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10TLK |
| とじ枚数 | 2~20枚 | とじ奥行(最大) | 53mm |
| 全長 | 110mm | カラー | グリーン |
| 針装てん数 | 150本 | サイズ(W×D×H)mm | 30×110×62 |
| 重量(g) | 150 | 再生材使用率 | 92% |
| 針サイズ | 10号 | | |
| ワンタッチオープン方式 | | | |
| 可変倍力機構 | | | |
| 握りやすいハンドルカバー | | | |
| 広いとじ口:15mm | | | |
| 深いとじ奥行:53mm | | | |
| キワとじ:5mm | | | |
| 耐久性:約3倍 | | | |

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA762HC-32A

コメント 黒色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.